

台紙KP-501T 218×289  
0520082701



バスポンプ

MINIPONDY



タイマー付

KP-501T 約2.5分

●3mホースで高さ1mの場合  
●洗濯機に40ℓ給水時間の目安

ホースを収納できる  
ホースホルダー付

電源器を収納できる  
電源器ホルダー付

ホースを固定できる  
吸盤付

株式会社 工進


抗菌  
樹脂



ミニポンディ  
KP-501T



各部の名称




給水時間の目安

洗濯機のタイプ	4kgタイプ	5kgタイプ	7kgタイプ
揚程 1.5mの時	約2.9分	約3.6分	約4.7分
揚程 1.0mの時	約2.5分	約3.1分	約4分
揚程 0mの時	約1.8分	約2.2分	約2.9分

★洗濯機 4kgタイプ (高水位 40L)  
5kgタイプ (高水位 50L)  
7kgタイプ (高水位 65L)  
に給水する時間の目安を示しています。

設置の方法

1. この商品はホースが付属していません。内径15ミリのホース (最長10メートル以内) をご用意ください。10メートル以上のホース使用の場合、著しく流量が減少します。
2. ホースは長くなるに従って、流量が少なくなります。
3. 浴槽と洗濯機が3m以上離れている場合、市販の延長電源コードをご用意ください。



仕様と性能

型式	ミニポンディ KP-501T	吐出量 (注1)	最大吐出量 (0m) 23L/分 揚程1mの時 16.5L/分 揚程1.5mの時 14L/分
入力	AC-100V 50/60Hz 33VA	出力	DC-12V 1.6A
出力	DC-12V 1.6A	最高揚程	4.0m
保護装置	温度ヒューズ	適合ホース	内径15mm
コード長	電源器: 2m ポンプ: 3m	主材料	電源器・ポンプ: PP(ポリプロピレン) 電源コード・ポンプコード: PVC(ポリ塩化ビニル)
重量	電源器: 約1110g ポンプ: 約420g	使用可能温度範囲	周囲温度: 5~35°C 水温: 5~45°C
サイズ	電源器: 122×87×78mm ポンプ: φ78×155mm	定格運転時間	30分以内

注1: 使用するノズルやホース長さにより異なります。

アフターサービスについて

1. 保証書  
この製品には保証書が付いています。お求めの際は、必ず販売店名、購入日などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
2. 点検を依頼される時  
ご使用中に異常のあるときは、ご自分で修理せずにお求めの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。  
保証期間中は保証書の規定に基づき保証いたします。

■保証規定

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき保証いたします。

ご購入日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に点検をご依頼ください。

ご転居などでご購入の販売店に点検をご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。

1. 保証期間内であっても次の場合には有料となります。
    - (イ) 使用上の誤り、または改造や、不当な修理による故障または損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害などによる故障または損傷。
  - (二) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ヘ) 寿命のつきたポンプ
  - (ト) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載等)に使用された場合の故障または損傷。
2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
  3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  4. 本書はお買い上げ後一年間有効です。

工進お問い合わせ相談窓口

製品についての取扱い方法・商品選定、  
購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら...

0120-075-540

平日: 9:00~12:00・13:00~17:00 土曜: 9:00~12:00  
(年末年始・日祝日を除く)

受付時間は予告なく変更される場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

製品の修理・パーツについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証書 バスポンプ KP-501T

お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年間 <small>この文件は内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。印刷は必ずAIデータを使用してください。</small>
お客様名 ご住所	<small>This data is for content confirmation only, and is not to be used for printing. When you make a print, please use the AI data always.</small>
販売店名 住所	TEL.

株式会社 工進 本社・工場 京都府長岡京市神足上八ノ坪12  
〒617-8511 MADE IN CHINA  
07-09 052082703